

品番：EA920BE-4

品名：840ml ブレーキ&パーツクリーナー



販売価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜) / 1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 09:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1509ページ		



仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	000600
商品名	強力パーツ&ブレーキクリーナー SUPER MAX	内容量	840ml(ビッグサイズ)
使用温度範囲	常温	色	透明
仕様	強力洗浄タイプ	用途	・自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 ・金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの油汚れ落とし ・精密機器の洗浄
入数	1本		

洗浄力が強いタイプ

ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、その他金属部品に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。

逆さ噴き可能

速乾性が強く金属部品の油分を素早く脱脂できます。

無色透明

有機溶剤中毒予防規則に該当しない毒性の低い化学洗浄剤です。

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。

液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。

ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。

各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。

第4類第一石油類 危険等級II 588ml

〈有機則|非該当〉

健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

〈PRTR|該当〉

環境に有害な化学物質を1%以上含む製品

1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品


※注意※

可燃性ですので通電中には使用しないでください。

ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。

樹脂の種類により影響が出るものもあります。目立たない部分にてテストしてご使用してください。

代替品

	<p>品番 EA920BE-8</p> <p>コメント</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.