

品番 : EA920DB-8

品名 : 300ml 潤滑グリース・スプレー



販売価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
カタログ価格	1,300円(税抜) / 1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/12/14 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1553ページ		



## 仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	000020
商品名	ハイグリース	内容量	300ml
使用温度範囲	-20~200°C	色	白
入数	1本	ちょう度	約320(25°C)
成分	アルミニウムコンプレックスグリース(鉛油系)、n-ヘプタン、LPG	用途	<ul style="list-style-type: none"><li>・自動車、オートバイ、機械のギヤ等の摺動部、回転部の潤滑</li><li>・ハンドル軸、ドア、ワイヤー、クラッチスライドの潤滑</li><li>・家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自動車チェーン、スチール家具のキシメ止めに</li></ul>
耐荷重性能	0.60MPa以上	滴点	240°C以上
融着荷重	1570N	離油度	5.2(100°C×30hr.wt%)

高級耐熱グリース(200°C)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。

耐候性に優れており、変色しません。

2WAYノズル

逆さまにしてスプレーできます。(どの角度でもできるわけではありません。)

第4類第一石油類 危険等級 II 150ml

〈2種類のスプレー方式〉

広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。

〈PRTR|非該当〉

環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品

〈有機則|非該当〉

健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.