

品番：EA920DE-14

品名：420ml 切削オイルスプレー(難削材用)



販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/30 08:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1504ページ		



仕様

メーカー	イチネンケミカルズ	型番	000114
商品名	ステンカット	内容量	420ml
使用温度範囲	100℃以下	色	透明
耐荷重性能	1.5MPa以上	成分	精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤
用途	ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用	融着荷重	2452N
銅板腐食	1a(100℃×1hr)	動粘度(40℃)	23.4mm ² /s(参考値)

塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮

刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。

切削速度を速め、作業能力を高めます。

仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。

切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。

広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。

塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難削材まで幅広い材料に使用できる環境にやさしい切削剤です。

塩素を使用していないので、ダイオキシンの発生する心配がありません。

鉱油をベースに反応性のない添加剤を使用しており、材料や工具の腐食の心配がありません。

イオウ系添加剤による不快臭がありません。

第4類第三石油類 危険等級III 252mL

〈環境対応商品〉

人体や環境に対して優しいと判断された商品

〈2種類のスプレー方式〉

広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。

〈有機則|非該当〉

健康に有害な54の有機溶剤を含まない(5%以下)の製品

〈PRTR|該当〉

環境に有害な化学物質を1%以上含む製品

1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.