

品番：EA920DE-21

品名：80g ゲルコート剤(絶縁・防食/半透明)



販売価格	4,670円(税抜)／5,137円(税込)		
カタログ価格	4,670円(税抜)／5,137円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/05/30 11:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1537ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	GC-T80
内容量	80g	使用温度範囲	-20～70℃
色	透過・半透明淡白色	硬化時間	約1時間
材質	合成ゴム		
屋内600V以下の端子台の絶縁・防錆。			
屋内でのスイッチ類のシール・防湿保護。			
ボルト締め接続など各種屋内接続部の絶縁・防錆。			
耐水性、耐透水性、電気絶縁性に優れたゴム系高分子材料を溶剤に溶解したコーティング材料です。			
乾燥後は、解体のできる皮膜を形成します。			
皮膜は絶縁、防食に効果を発揮します。			
施工後に溶剤が揮発し、柔らかいコーティング層を形成するため、テスターを強く押しあてれば、通電を確認することもできます。			
シリコンゴムに比べて、約1,000倍のガスバリア性があり、空気・水を通し難いため、塩害等による錆の発生を抑えます。			
注入ノズル付			

