

品番：EA920EA-27

品名：430ml デザインボンド (貼ってはがせる)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,880円 (税抜) / 3,168円 (税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 2,880円 (税抜) / 3,168円 (税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 30 (2025/12/16 22:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1523ページ1855ページ                |      |   |



貼ってはがせる

仕様

|      |                                                            |        |                 |
|------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| メーカー | 3M                                                         | 型番     | D/B L           |
| 容量   | 430ml                                                      | 使用温度範囲 | 室温 (18℃以上推奨)    |
| 色    | 乳白色                                                        | 硬化時間   | 無し              |
| 仕様   | 弱接着 (貼り剥がし可能)                                              | 主成分    | アクリル樹脂          |
| 用途   | ポスター、写真等、印刷物の一時的なパネル貼りや、新聞、雑誌のスクラップ、デザインの版下作業など、各種型紙の一時固定に | 適用材質   | 紙、金属箔、繊維などうすい材料 |

|                                 |
|---------------------------------|
| スプレータイプののりなので、広い面でもむらなく面接着できます。 |
| 仕上がりがきれいです。                     |
| 再接着タイプなので、うすい材料の一時接着に便利です。      |
| ワンタッチで手を汚さずのりづけできます。            |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

