

品番：EA920SW-10G

品名：400ml 防錆スプレー(超強力・ガン付/4本)



販売価格	14,000円(税抜)／ 15,400円(税込)			
カタログ価格	14,000円(税抜)／15,400円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/06 16:19現在)			
商品入数	4	販売単位	ST	
カタログページ	1537ページ			



2000時間以上*の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!(*使用環境による)

仕様

内容量	400ml	使用温度範囲	5～35℃
耐熱温度	－50～300℃	色	チャコールグレー
可使時間	30分	硬化時間	24時間
密度	1.3g/cm3		
EA920SW-10のガン付4本セット			
屋内外で使用可能			
顔料に純度の高いヘマトイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。			
強力な腐食防止効果があります。			
手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。			
2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー！ 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。			
<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、 移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例：溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)			
クリアバッグ付			

代替品

	品番 EA920SW-10 コメント スプレーのみ
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.