

品番 : EA920TD

品名 : 340ml グリーススプレー



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/01/21 21:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1505ページ		



## 仕様

メーカー	スリーボンド	型番	1805
内容量	340ml	使用温度範囲	0~40°C
色	赤褐色	粘度	400mPa·s
用途	野外暴露部品の防錆、精密機械・工作機械の防錆・潤滑		

スプレーすると、高荷重に耐える強靭なグリース状の軟膜となり金属表面に強く密着します。

オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤は使用していません。また、有機溶剤中毒予防規則の規制を受けませんので安心して使用できます。

1回のスプレーで約50~100 μの、たれ落ちにくいグリース状の油膜が形成されます。

耐候性、耐水性に優れています。特に雨水などの洗い流しに対し優れた耐性を持っており、屋外使用で、約6ヶ月の長期間にわたり防錆潤滑効果を発揮します。

油膜の強度は90kN/m<sup>2</sup>[9kg/cm<sup>2</sup>]と極めて高く、一般潤滑油の約3倍の性能をもっておりあらゆる状態で高荷重に耐え安定した潤滑性を発揮します。

### 防錆の場合

金属表面にまんべんなく吹き付けてください。グリース状油膜の効力は約6ヶ月間持続しますが被処理物の置かれている環境により左右されます。

### 潤滑の場合

まんべんなく、たっぷり吹き付けてください。油膜を除去する時はウエスなどで拭き取ってください。洗い油、灯油を併用するとよりいっそう効果的です。

自動車関係:ドアーハンジなどの各種ヒンジ、クラッチプランジャーの鳴止め、ドアーロックなどの各種ロック

船舶、農機、ヨット、門扉、スポーツ用品、工具類など

ゴム、プラスチックへほとんど影響なし

#### 代替品

	<p>品番 EA920AE-8 コメント 430ml 二硫化モリブデン・リースフローレンス</p>
---	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.