

品番：EA922AJ-78

品名：800g パイプクリーナー



販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2026/04/30 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2142ページ		



アルカリ性

項目	値
pH	12.5
粘度	800mPa・s
有効成分	水、次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、アルキルアミノオキソド、増粘剤

### 仕様

内容量	800g	液性	アルカリ性
成分	水、次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、アルキルアミノオキソド、増粘剤		

ジェルタイプ

へばりついたヘッドロを粘り強く溶かし、つまりもニオイも解消します。

洗面所、浴槽、キッチンなど、色々な場所の排水口・排水パイプに使えます。

粘度800mPa・sの威力! (※製造直後20℃における値。製造時条件により値はバラつく可能性があります。)

パイプの材質・浄化槽への影響はありません。

#### 【使用方法】

液を直接ボトルから排水口・排水パイプに注ぎ、15~30分放置した後、水を充分流します。

※取れた汚れがパイプの途中でつまるとあるので長時間放置しないでください。

※著しく流れが悪い場合は、繰り返し使用すると効果的です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.