

品番：EA922AK-51A

品名：125x 95mm 屋外専用使い捨てカイロ(10個)



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/04 14:44現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	2155ページ		



通常のカイロよりも温度が約10℃高い、屋外専用カイロ。貼れないレギュラー10個入り

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	12H10R
サイズ	125×95mm	重量	49.2g
発熱温度	平均温度: 62℃ 最高温度: 79℃	持続時間	12時間 (40℃以上を保持し、持続する時間)
材質	鉄粉、水、活性炭、パーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂	入数	10個
貼らないタイプ			
屋外・高温タイプ			
寒い日の屋外での使用に適した、温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.