

品番：EA922KA-9D

品名：4.5L 厨房用洗剤



販売価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
カタログ価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/24 17:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2134ページ		



### 仕様

メーカー	花王プロフェショナル	商品名	パワークリーナー 業務用
内容量	4.5L(業務用)	入数	1個
成分	界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(ジエチレングリコールモノブチルエーテル)、安定剤	使えないもの	・アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫などの金属製品 ・合皮、白木 ・ニスやペンキ、自動車などの塗装面 ・水がしみ込むもの
用途	ガスレンジ・レンジフードなどの焼きつき汚れ、フライヤー、厨房機器まわりの床や壁などのべたつき汚れ、厨房内の軽い油汚れなどに。		

パワークリーナー

アルカリ性

強力タイプ

油の焼付き、こびり付き汚れをしっかりと落とします。

スプレー容器はEA115MA-16Aをご使用下さい。

つぶせる容器

汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。

本品は業務用専用製品です。

〈使用上の注意〉

- ・作業時は必ず保護メガネ、炊事用手袋を着用する。
- ・用途以外に使わない。
- ・顔より高い箇所に使う場合、液に飛び散りやたれを防ぐため、液を布やスポンジなどにつけて塗る。
- ・キャップを開ける時に液が飛び出るおそれがある。また、容器を移動する時はキャップをしっかり閉める。緩んでいると、液がはねて目や皮膚につくおそれがある。
- ・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。
- ・液を出す時や、こすり洗い時は、飛んだ液が目や皮膚にかからないよう十分に注意する。
- ・必ず換気をよくし、一度に大量に使わない。
- ・高温(100℃以上)の洗浄面には使用しない。
- ・子供の手の届く所に置かない。
- ・認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
- ・食品が直接触れる部分に使用した時は水で十分にすすぐ。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.