

品番：EA922KD-15C

品名：2.0kg 塩素系・排水管用洗剤(詰替え用/6個)



販売価格	4,180円(税抜) / 4,598円(税込)		
カタログ価格	4,180円(税抜) / 4,598円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/17 22:54現在)		
商品入数	6	販売単位	箱
カタログページ	2142ページ		



品名	パイプハイター 高粘度ジェル 業務用
品番	EA922KD-15C
内容量	2kg
入数	6個
成分	水酸化ナトリウム(1)、次亜塩素酸塩、界面活性剤、アルキルアミンオキシド
性状	液性
色	青
臭	消臭力あり
危険性	腐食性
取り扱い	換気、保護具着用



仕様

メーカー	花王プロフェッショナル	商品名	パイプハイター高粘度ジェル 業務用 つけかえ用
内容量	2kg	名称	詰替え用
入数	6個	液性	アルカリ性
成分	水酸化ナトリウム(1)、次亜塩素酸塩、界面活性剤 アルキルアミンオキシド	使用量の目安	つまりの予防・ニオイの消臭: 約80g ヌメリの除去: 約160~240g つまりの解消: 約320~400g

高粘度ジェル塩素系漂白剤

排水パイプに付着した、油汚れ・ニオイから髪の毛・ヌメリまで溶かして落とす。

専用計量カップは EA922KD-15、-15A の本体のみについています。

定期的に使うことで、ニオイやつまりが防止できます。

※換気は必ず行ってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.