

品番：EA922KR-81

品名：10gx12個(2パック) 洗濯用洗剤



販売価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
カタログ価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 60 (2025/07/06 01:09現在)		
商品入数	12	販売単位	pk
カタログページ	2197ページ		



仕様

内容量	10g	成分	界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素
容器材質	箱:紙 ピロー:PE、PET	入数	12個
使用量の目安	水30Lに対して10g(10ml)		

液体のワンパック

中性

パウダリーソープの香り

旅行や出張、病院・コインランドリーなどに便利な小分けタイプ

史上最高峰の洗浄・消臭力

より完璧なお洗濯を求める方へ
頑固な部屋干し臭、しみこんだ汗臭、時間がたった食べこぼし、蓄積した黄ばみに最適です。

皮脂洗浄力に優れる新たな「高機能界面活性剤」と、「高性能な酵素」の組み合わせによる最適処方を見出し、皮脂や食べこぼし、たんぱく由

来の汚れなど頑固な汚れにも高い洗浄力を実現しました。

これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。
また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。
※すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。
※すべてのニオイを抑えるわけではありません。

イヤなニオイの発生を抑える「新消臭成分」を採用し、従来のNANOXを超えた消臭力を実現

3つの特許技術を有したコンプリート洗浄

<新技術①洗浄力 NANOXを超えた圧倒的洗浄力>
発売以降、活用していた界面活性剤(MEE)をやめ、“高機能界面活性剤”を新採用
世界No.1酵素メーカーと協働開発した”独自酵素”を配合

<新技術②消臭力 NANOXを超えた圧倒的消臭力>
界面活性剤×酵素によるニオイ洗浄力に加えてイヤなニオイの発生を抑える”新消臭香料”を採用

<新技術③衣類の色変化防止力 従来洗剤にはできなかった、衣類本来の色を保つ>
「特殊ポリマー」の新採用で、当社衣料用洗剤では困難だった衣類本来の色を保つ機能を実現。衣類同士の摩擦を防止し、色あせを抑制!さらに、洗濯槽内での再汚染(汚れ戻り)を防止。
黒ずみの原因の一つである、洗濯槽内での汚れ戻りを防止(再汚染防止)します。

<濃厚処方>
機能成分が濃密な高濃度処方。
だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。
※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合

<蛍光剤無配合>
きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。

衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。

地球環境に配慮し、“すすぎ1回の洗濯”を推奨しています。すすぎ1回で洗濯することで衣類の色変化防止効果が更に高まります。

本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。
また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。
※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く

洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.