

品番：EA925BN-11

品名：436x160mm ドリルロール(デニム/15ポケット)



販売価格	2,000円(税抜)／2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜)／2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 16:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1534ページ		



仕様

サイズ	436(W)×160(H)mm	ポケット数	15
ポケット内寸	50×69(H)mm:1個 50×68(H)mm:1個 30×67(H)mm:1個 30×66(H)mm:1個 30×65(H)mm:1個 30×64(H)mm:1個 30×64(H)mm:1個 30×64(H)mm:1個 20×63(H)mm:1個 20×63(H)mm:1個 20×63(H)mm:1個 20×62(H)mm:1個 20×62(H)mm:1個 20×62(H)mm:1個 20×60(H)mm:1個 ※ポケット内寸は多少の誤差がございます。	材質	・本体:デニム+ポリウレタン ・内側:600Dポリエステル+ポリウレタン ・内側メッシュポケット:ポリエステル ・持ち手・ベルト部:ナイロン ・Dフック:プラスチック
重量	119g		

くるくる丸めて持ち運べるドリル収納かばん(ミニタイプ)
ロール式のため、コンパクトで持ち運びにも便利
ドリル1本ずつポケット収納で、もらい錆び防止になります。(刃先保護カバー付き)
ハトメ(内径10mm)付きで壁掛けが可能

Dフック付きで丸めたまま吊り下げも可能です。

長さが調節できるバックル付。ちょっとかさばるものでもくるくる丸めてカチッと止められます。

メッシュポケット付き。ちょっとした小物入れに。

丈夫で柔軟性に優れたデニム素材を採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.