

品番：EA927AW-51A

品名：280x110x410mm ビジネスリュック



販売価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/24 09:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



異素材の高密度×バリステック生地で印象的に仕上げた、軽量・丈夫・高コスパ・大容量のビジカジシリーズ「CITYSCAPE」

仕様

サイズ(W×D×H)mm	280×110×410	重量(kg)	0.9
材質	280Dナイロンツイル、2520Dコーデュラバリステックナイロン	対応精密機器サイズ	～15インチ ※お使いの機器によって異なります。
PCクッションルームサイズ	270(W)×400(H)mm	機能	2層ブリーフ、PC・タブレット収納、ペットボトル収納、キャリーオン機能
前ポケットは大きく開いて内容物が見やすく、小物の整理に便利なオーガナイザー付き(ソフトなパイル生地のオープンポケット×1・ペン差し×2)で使い勝手の良い仕様となっております。			
前面には小物収納に便利なファスナーポケットを付属。マチ幅があることで収納力がアップ。厚みのある小物もスムーズに出し入れでき、使いやすさが広がります。			
右側はオープンポケットを備え、すぐに出し入れしやすく折りたたみ傘や小物入れなどの収納に便利です。			
左側には、ファスナーで広げることができるオープンポケットを付属。ペットボトルなどを収納するのに便利でしっかりと保持し出し入れしやすい。			

2層式の前面側メインルームは、小物の収納に便利なマルチポケットレイアウトでビジネス書類など効率のよい収納が実現します。
前面側メインルームの前面側は一番奥にはファスナーポケット、手前には収納物の視認性の高いオープンメッシュポケット×2を配置し、整頓のしやすいレイアウトです。
背面側には、A4サイズに対応したポケットを配置。大切な書類などの収納に適しており、四隅まで広がる設計でスペースを無駄なくご活用いただけます。
モバイルポケットの内装には、スマートフォンなどの機器をやさしく守るソフトなパイル生地を採用。開口部にはYKK製の止水ファスナー使用し安心です。
背面側メインルームにはクッション材を内蔵し、PCやタブレットなどの大事な機器を衝撃から守ります。内装は収納物に優しいソフトなパイル生地を使用し、繊細な機器にも配慮しています。 ※機器の対応サイズ:機器によって入らない可能性があります。あくまで目安としてお考え下さい。
モバイルポケットと背面側メインルームには、倒れた状態でロックがかかる「セミオートマチックスライダー」の引手を採用。意図せずに開いてしまうことを未然に防ぎつつ、スムーズな開閉を実現しています。
前ポケットと前面側メインルームのファスナーの引手には握りやすく持ちやすいジッパープルを付属、操作しやすくスムーズな開閉を実現。
背面・肩ベルト裏面は通気性のよいメッシュ構造になっています。リュックとしてご使用时、背中が蒸れにくいので快適にご利用いただけます。
リュックベルトにはチェストベルト(チェストハーネス)も付属しており、肩ベルトのずり落ちを防ぎ、バッグの揺れを抑えて肩や腰に負担がかからないように荷重を分散し、バランスが保たれます。
ハンドル付属で手持ちでのご使用も可能です。
キャリアオン機能付きで、出張時もキャリアケースに簡単セットアップできます。両手がふさがらないので便利です。
雨にかかりやすい部分には、軽くて丈夫な撥水性の高密度ナイロンを使用。側面下部や底部には、摩耗や熱に強いコーデュラバリスティックナイロンを採用。異素材の組み合わせで、シンプルながら洗練された印象に仕上げました。
撥水・防雨・耐摩耗・耐久性に優れた軽量で丈夫な高密度ナイロン生地(280Dナイロンツイル)を使用。太番手の280デニールの糸を高密度に繊細に織り上げたナイロンツイル素材です。程よいハリ感とクリアな上品な光沢感の表面でしっかりとした整った綾が特徴です。
2520Dの厚手のコーデュラバリスティックナイロンを使用。オリジナルのBallistic繊維組織を高強力ナイロン6.6糸を緻密に織り上げたCORDURAの中でも最強クラスの引裂き強度、引っ張り強度、耐摩耗性を持った頑丈なファブリックです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.