



品番：EA928AB-182

品名：1110-1800mm 伸縮モップハンドル[赤/3本]



販売価格	9,650円(税抜) / 10,615円(税込)		
カタログ価格	9,650円(税抜) / 10,615円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 23:34現在)		
商品入数	3	販売単位	組
カタログページ	2374ページ		



仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-374-100-2
材質	ヘッド:ポリプロピレン グリップ:ポリエチレン 柄:アルミパイプ ソフトグリップ:NBR、PVC	色	レッド
全長	1100~1800mm	重量	550g
入数	3本		

軽量で扱いやすいアルミ製
軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き
汗や水気によるすべりを防止します。
長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド
頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

ヒールマークなどを落とす時に力を入れても縮みません。

別売のヘッドは下のその他関連からお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

