

品番：EA928AB-20

品名：325mm ハンドモップ



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/29 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2432ページ		



インテリアなどのお掃除に最適な油吸着剤使用のハンディタイプ

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-400-000-0
用途	インテリアや階段隅などの掃除に	モップサイズ	325×120mm
全長	325mm	たれ長さ	約80mm
重量	240g	材質	ハンドル:ポリプロピレン 糸:綿・スフ混

油性吸着剤を使用したハンディタイプの化学モップ

撚り止め加工を施し糸がほつれにくく丈夫です。

塩ビ不使用

【モップ交換方法】

ハンドルの裏側のフックに掛かっているループを外し、ハンドルを抜き取ります。
新しいモップにハンドルを差込、ループをハンドルに裏側のフックにかけると完了です。

【化学モップ・化学ダスターのメンテナンス方法】

- ①洗う(EA922BE-2SAなど)
汚れた化学モップや化学ダスターを2～3分浸した後、押しもみ洗います。
- ②乾燥させる
水またはお湯でよくすすいで、風通しの良い所で乾燥させてください。
- ③吸着剤(EA922BE-3など)を吹き付ける

新聞紙の上に置き、25cm程離して湿らす程度に吸着剤を吹きつけます。

④乾燥させる

新聞紙で包み乾燥させます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.