

品番：EA928AB-580A

品名：1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(赤)



販売価格	7,460円(税抜)／8,206円(税込)			
カタログ価格	7,460円(税抜)／8,206円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 22:48現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	2435ページ			



仕様

メーカー	テラモト	型番	※ESCOオリジナルセット品
モップサイズ	430×130mm	材質	モップ: マイクロファイバー・綿、 ヘッド: ポリプロピレン、 柄: アルミ・ポリエチレン
適合モップ	EA928AB-82E～-82H	色	レッド
ハンドル長	1,110～1,800mm	入数	1本
広い面積をムラなく拭き上げます。			
立ったままの姿勢でラグの着脱が可能 解除ボタンを足で押しながらヘッドを上を引き上げてください。			
床面にしっかり接地 床との接地面を緩やかな曲線にしたことで、モップの全面がしっかりと床に接地します。 ホルダーの周囲が張り出しているため、ラグとのフィット感があります。			
仕上がり均一 広い面積をムラなく拭き上げます			
ポケットがアーチ状なのでホルダーがスムーズにセットできます。			
メッシュタイプのキャンバス 洗濯後の乾燥が速く、耐久性に優れています。			
マイクロファイバー 超極細繊維により、洗剤なしでも汚れをしっかりときれいに拭き取ります。洗って繰り返し使用しても効果は持続します。			

まとめ洗い

ループ形状の糸なので洗濯しても糸抜けや絡みが少なく、複数の糸をまとめて洗濯できます。

軽量で扱いやすいアルミ製

軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き

汗や水気によるすべりを防止します。

長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド

頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.