

品番：EA928AB-580C

品名：1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(黄)



販売価格	7,170円(税抜)／7,887円(税込)		
カタログ価格	7,170円(税抜)／7,887円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 09:27現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2435ページ		



仕様

メーカー	テラモト	型番	※ESCOオリジナルセット品
モップサイズ	430×130mm	材質	モップ: マイクロファイバー・綿、 ヘッド: ポリプロピレン、 柄: アルミ・ポリエチレン
適合モップ	EA928AB-82E～-82H	色	イエロー
ハンドル長	1,110～1,800mm	入数	1本

広い面積をムラなく拭き上げます。
立ったままの姿勢でラグの着脱が可能 解除ボタンを足で押しながらヘッドを上を引き上げてください。
床面にしっかり接地 床との接地面を緩やかな曲線にしたことで、モップの全面がしっかりと床に接地します。 ホルダーの周囲が張り出しているため、ラグとのフィット感があります。
仕上がり均一 広い面積をムラなく拭き上げます
ポケットがアーチ状なのでホルダーがスムーズにセットできます。
メッシュタイプのキャンバス 洗濯後の乾燥が速く、耐久性に優れています。
マイクロファイバー 超極細繊維により、洗剤なしでも汚れをしっかりときれいに拭き取ります。洗って繰り返し使用しても効果は持続します。

まとめ洗い

ループ形状の糸なので洗濯しても糸抜けや絡みが少なく、複数の糸をまとめて洗濯できます。

軽量で扱いやすいアルミ製

軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。

手にやさしいソフトグリップ付き

汗や水気によるすべりを防止します。

長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。

扱いやすい薄型ヘッド

頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

代替品



品番 EA928AB-580B

コメント 変更点:色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.