


品番：EA928AE-33

品名：240mm/949-1579mm 窓用伸縮柄付モップ(2本)



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 12:33現在)		
商品入数	2	販売単位	St
カタログページ	2395ページ		



仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-507-124-0
スポンジサイズ(mm)	240	ワイパーサイズ(mm)	240
全長(mm)	949~1579	材質	ヘッド:ABS樹脂、 柄:アルミパイプ、 スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、 ゴム:合成ゴム、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン
重量	330g	入数	2本

1本で水切りと汚れ落としができるワイパー。

プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを使用しています。

丈夫なナイロン不織布で汚れを落とします。

水切りゴムはオリジナル成形の90度エッジで弾力性に優れ、拭きムラを残しません。

本体を外してハンディとしても使用可能

塩ビ不使用

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.