


品番：EA928AE-35

品名：360mm/1522-2522mm 窓用伸縮柄付モップ



販売価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
カタログ価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 08:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2395ページ		



### 仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-507-236-0
スポンジサイズ(mm)	360	ワイパーサイズ(mm)	360
全長(mm)	1522~2522	材質	ヘッド:ABS樹脂、 柄:アルミパイプ、 スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、 ゴム:合成ゴム、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン
重量	545g		

最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。

プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを使用しています。

丈夫なナイロン不織布で汚れを落とします。

水切りゴムはオリジナル成形の90度エッジで弾力性に優れ、拭きムラを残しません。

本体を外してハンディとしても使用可能

塩ビ不使用

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.