

品番：EA928AG-162A

品名：φ4.0x153mm ベルクリンスティック(5本)



販売価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
カタログ価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
在庫数	最新在庫: 88 (2026/03/14 02:18現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	0702ページ		



項目	内容	備考
規格	φ4.0x153mm	
材質	スポンジ: PVAスポンジ	
軸色	アイボリー	
耐熱性	60℃	
入数	5本	
全長	153mm	
用途	精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布	
特徴	微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好	
備考	液ダレが少なく、たっぷりと液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。	
	接着剤を使用せず軸に固定しているので、接着剤成分の溶出がありません。	
	ふた付ハードケース入り	

仕様

メーカー	アイオン(AION)	型番	BSD-020
用途	精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布	スポンジサイズ	φ4×20mm
全長	153mm	材質	スポンジ:PVAスポンジ、柄:ポリカーネート
入数	5本	軸色	アイボリー
耐熱性(水)	60℃		

使いやすい長さにカットすることができます。

PVAスポンジは乾燥すると硬化する特性があります。

スポンジヘッドにエッジがあるため、平面だけではなく、隅、段差部のクリーニングが最適です。

微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好

液ダレが少なく、たっぷりと液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。

接着剤を使用せず軸に固定しているので、接着剤成分の溶出がありません。

ふた付ハードケース入り

代替品

--	--



品番 EA109DY-17

コメント 材質:コットンハット径:4.7mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.