

品番：EA928AP-100

品名：1300-2850mm ほうき(3段伸縮ハンドル)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,000円(税抜)／4,400円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 4,000円(税抜)／4,400円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2025/06/28 16:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2429ページ                       |      |   |



仕様

|                      |                  |    |                        |
|----------------------|------------------|----|------------------------|
| 穂先幅                  | φ 65mm           | 毛丈 | 260mm                  |
| 全長                   | 1,300～2,850mm    | 材質 | 穂先:天然きび<br>ハンドル:アルミニウム |
| 用途                   | クモの巣とり、マンション管理に。 |    |                        |
| 伸縮3段タイプのほうきです。       |                  |    |                        |
| ハサミでカットすれば硬さを調整できます。 |                  |    |                        |
| 軽量なので女性でも簡単に扱えます。    |                  |    |                        |