


品番：EA928AS-8B

品名：83x140mm ナイロン不織布たわし(粗目/10個)



販売価格	6,350円(税抜) / 6,985円(税込)		
カタログ価格	6,350円(税抜) / 6,985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/04 09:42現在)		
商品入数	10	販売単位	St
カタログページ	0594ページ		



荒目

仕様

メーカー	3M	型番	GANKO ARA
シリーズ	スコッチ・ブライト	商品名	がんこたわし 粗目
サイズ	83×140×35mm	入数	10個
仕様	粗目	重量	43g
材質	ナイロン不織布	用途	金属鍋、フライパン、鋳物についたガンコな汚れに。

HACCP認証取得品

極太ナイロン不織布に、粗目の合成研磨砥粒を接着剤で固着させてあります。

極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。

目詰まりしにくく耐久性抜群。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.