

品番：EA928AS-9B

品名：60x125mm ナイロン不織布たわし(粗目/10個)



販売価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
カタログ価格	3,180円(税抜) / 3,498円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/18 17:06現在)		
商品入数	10	販売単位	St
カタログページ	0594ページ2362ページ		



粗目

仕様

メーカー	3M	型番	GANKO BLU S
シリーズ	スコッチ・ブライト	商品名	がんこたわし 異物混入対策用
サイズ	60×125×25mm	入数	10個
仕様	粗目	重量	25g
材質	ナイロン不織布	用途	鍋、釜などについたガンコな汚れに。

HACCP認証取得品

手になじみやすく持ちやすい細長サイズ。

食品には少ない「青色」のがんこたわしで、異物混入のリスクを低減します。

太・細繊維と特殊接着剤で、ほつれにくく、型くずれしにくい構造となっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.