

品番：EA928AY-35

品名：940-1320mm 伸縮式スポンジモップ(2本)

	販売価格	7,720円(税抜)／8,492円(税込)		
	カタログ価格	7,720円(税抜)／8,492円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/27 18:17現在)		
	商品入数	2	販売単位	St
	カタログページ	2439ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	W1580-000N-MB
商品名	PVAスポンジワイパーGR-WET	用途	床やタイル、壁面、ガラスの水拭きなどに
サイズ	270(W)×70(D)×940～1320(H)mm	スポンジサイズ	270×65×70mm
重量	1146g	材質	グリップ: ポリプロピレン(PP) 柄: ステンレス 本体: ポリプロピレン(PP) レバー・アーム・スポンジ金具・ネジ: スチール スポンジ: ポリビニールアルコール(PVA)
入数	2本		
絞り機能付きの吸水用スポンジローラー しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。 水絞りレバーを軽く手前に引くだけで強力的に水絞りができ、もとの吸収力が復活します。			
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力的に水絞りができます。			
伸縮タイプのハンドルです。			
ハンドルをステンレス化、耐久性を向上。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.