

品番：EA928AY-451

品名：1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青)



販売価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
カタログ価格	3,470円(税抜) / 3,817円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/26 21:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2436ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	MO657-000N-MB
商品名	プロテックフリーハンドルタッチワン アルミ	用途	ヘッドを組み合わせて、拭く・水切り・磨く・ワックス塗布・除塵・掃くなどいろいろな作業に
全長	1100~1600mm	幅	90mm
重量	550g	材質	ハンドル:アルミパイプ(φ22mm、φ25mm) ヘッド、グリップ:PP 伸縮ストッパー:ABS
色	ブルー		

伸縮タイプの柄です。

軽い力でヘッドを装着できる新機構を採用。

軽量で扱いやすいアルミ製ハンドル。

ハンドルとヘッドの組み合わせで、様々な清掃を効率的に行えます。

【モップのヘッド交換】

装着:軽くボタンを押すだけで、ハンドルとモップを固定できます。

リリース:両側のボタンを同時に押すと簡単にモップが外れます。

特許登録済み

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.