

品番 : EA928BF-34

品名 : 1.9-3.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)



販売価格	7,740円(税抜) / 8,514円(税込)		
カタログ価格	7,740円(税抜) / 8,514円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

全長	1.9~3.4m	重量	1320g
先端ねじ径	3/4" Acme	材質	ハンドル: ファイバーグラス グリップ: ゴム製 パイプ: アルミニウム(アルマイト処理)
サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。			
ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることはありません。			
ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。			
ロックボタン付き ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。			
適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。			

代替品

	品番 EA928BR-400 コメント 違い: サイズ等
--	---------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.