


品番：EA928BF-34

品名：1.9-3.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)



販売価格	7,740円(税抜) / 8,514円(税込)		
カタログ価格	7,740円(税抜) / 8,514円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 04:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

全長	1.9~3.4m	重量	1320g
先端ねじ径	3/4" Acme	材質	ハンドル:ファイバーグラス グリップ:ゴム製 パイプ:アルミニウム(アルマイト処理)

サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。


ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。

ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。

ロックボタン付き
ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。

適合アクセサリは下記のその他関連からお選びください。

代替品

	<p>品番 EA928BF-34A</p> <p>コメント 変更点:品番のみ</p>
--	--

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.