

品番：EA928BG-41

品名：350mm/1.5-2.4m ウィンドウウォッシャー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,900円(税抜) / 16,390円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/01 06:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 2393ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|--|----------|---|
| セット内容 | ・ウィンドウモップ ・ワイパー ・アダプター ・伸縮ハンドル | ウィンドウモップ | モップ幅: 350mm ワイパー幅: 300mm 柄全長: 130mm ・先端は180°動きます。 ・クリップ止式 |
| ファイバーグラスカーブハンドル | サイズ: 1500~2400mm 重量: 1200g 段数: 2段 材質: アルミ ・自由に回転できるので、掃除が早くなります。 | 到達距離 | 4190mm |
| 材質 | ハンドル: ファイバーグラス、パイプ: アルミニウム、ハンドル: ゴム製 | | |

ウィンドウモップとワイパーのセットです。

窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に

カーブや角を簡単に掃除できます。

ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。

モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承ください。

代替品



品番 EA928BG-26

コメント 1.3-2.4m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.