


品番：EA928C-36

品名：450mm ワイパー(伸縮ハンドル用)



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 02:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2371ページ		



#### 仕様

メーカー	テラモト	型番	HP-510-045-0
用途	窓掃除に(水切り)	ゴム幅	450mm
材質	フレーム:ステンレス グリップ:合成ゴム 先ゴム:天然ゴム	重量	242g

ゴムは耐油性ではありません。

伸縮ハンドル(EA928C-12~14、旧-11)も接続できます。(EA928C-21使用で角度調整可能)

ウォッシャーで塗り広げた洗剤を、拭きムラを残さずきれいにかき取ります。

丈夫で耐久性が高い、ステンレス製スクイジーです。

塩ビ不使用

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.