

品番：EA928C-40

品名：350mm ウィンドウウォッシャー-(伸縮ハンドル用)



販売価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
カタログ価格	3,690円(税抜) / 4,059円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 04:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2371ページ		



### 仕様

メーカー	テラモト	型番	HP-511-407-0
用途	窓掃除に	モップ幅	350mm
全長	170mm	重量(g)	254
材質	糸:吸水アクリル・ポリエステル ハンドル:アルミ・ナイロン		

柄はEA928C-12~-14、旧:-11です。  
(EA928C-21を使用すると角度を変えられます。)

ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり広げます。

柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。

水切りの際も吸水性の高い起毛布で吸水します。

手の届かない高いところはポールにセットしてご使用ください。

塩ビ不使用

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.