




品番：EA928CA-11

品名：330mm 水切りワイパー



販売価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
カタログ価格	1,420円(税抜) / 1,562円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/29 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2375ページ		



エッジの効いた柔らかなゴムが清掃面の水分を除水し
樹脂製なので軽量で扱いやすく、サビの発生もありません

仕様

メーカー	テラモト	型番	CL-319-033-0
用途	病院、オフィス、学校などの床清掃に	材質	ヘッド:ABS、カラーキャップ:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)
適合ハンドル	EA928AB-140A~-140C、-150A~-150C、-180A~-180C	ゴム幅サイズ	330mm
重量	145g	ゴムの厚み	約9mm

カラーキャップ5色(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト)

カラーキャップによって使用場所をわけることができます。

樹脂製ピンなので、工具を使わずスペアの交換が簡単に行えます。

エンボス加工の床材もしっかり水切り可能

エッジの効いた柔らかなゴムが清掃面の水分を除水

樹脂製なので軽量で扱いやすく、サビの発生もありません。

塩ビ不使用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.