

品番：EA928CC-210

品名：デッキ・ほうき・モップセット



販売価格	7,240円(税抜)／7,964円(税込)			
カタログ価格	7,240円(税抜)／7,964円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/17 02:55現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	2435ページ			



かさばるハンドルを何本も持ち運ばなくてもいい便利なデッキ・ほうき・モップセット

仕様

メーカー	テラモト	型番	※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	デッキブラシ(180×55mm)、 ほうき(幅300mm)、 モップ(240×210mm)	ハンドル材質	ヘッド:ポリプロピレン、 柄:アルミパイプ、 グリップ:ポリエチレン、 ソフトグリップ:NBR・PVC
ヘッド材質	デッキブラシ:ポリプロピレン、 ほうき:ナイロン、 モップ:綿・ポリエステル・レーヨン	柄全長	1110～1800mm

かさばるハンドルを何本も持ち運ばなくてもいいので便利です。

【デッキ特長】

・デッキブラシはカラーキャップによって使用場所を分けることができます。

・カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト)

・付属のデッキブラシはコシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適

【ほうき特長】

・ほうき頭は硬・軟の毛先が混ざっているので、軽いゴミ・重いゴミを同時に掃き出します。

【モップ特長】

・糸が左右にはみ出しているので清掃中に樹脂部分が床や家具、壁に直接あたらず、キズがつくのを防ぎます。

- ・モップ糸・樹脂ヘッドタイプ
- ・「弦(つる)」が糸の根元にセットされているので、拭く力がしっかりモップ糸から床面に伝わります。
- ・糸への撚りを強くかけて耐久性を向上。糸切れや洗濯後の糸からみを軽減。
- ・強く細い糸が密集している為、凹凸のある床もしっかり水拭きできます。
- ・綿とポリエステルをバランス良く配合。高い耐久性と軽やかな作業感を実現。
- ・ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。
- ・再生素材(再生材料を25%以上使用)

【ハンドル特長】

- ・ハンドル先端を握るだけで簡単にヘッド部を交換できるワンタッチ着脱方式
 - ・ハンドルは作業シーンに合わせて長さ調整が出来る伸縮タイプ(最長約1.8m)
 - ・使いやすく疲れにくい軽さを実現したアルミハンドル
 - ・手にやさしいソフトグリップ付きで汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。
 - ・扱いやすい薄型ヘッド
- 頭部は46mmなので、手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.