



品番：EA928DE-107

品名：935x200mm マイクロクロスパッド[®] (木床用/30枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/07/01 06:19現在) | | |
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | | | |



※1箱30枚入

仕様

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----|---------------------------|
| メーカー | 山崎産業 (CONDOR) | 型番 | MO362-090X-MB |
| 商品名 | プロテック マイクロクロス | 用途 | 体育館やフローリング、多少の凹凸のある床面の清掃に |
| サイズ | 200×935mm | 入数 | 30枚 |
| 材質 | PE、再生PET | | |
| から拭き用 | | | |
| 木床用タイプ | | | |
| 厚手タイプ 厚手クロスで耐久性がメーカー従来品の2倍。 | | | |
| 波目エンボス 砂、ホコリをクロス全面でしっかり捕らえ着塵力UP。 | | | |
| 小さな凸凹やPタイルの溝もスッキリきれいに。 | | | |
| 塩ビ不使用 | | | |

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA928DE-103 |
| コメント | 違い:波目エンボス |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.