

品番：EA928DE-22

品名：[EA928DE-12用] 460x150mm 替モップ(緑)



販売価格	2,430円(税抜)／2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜)／2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 06:47現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2373ページ		



仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	MO635-000X-MB
商品名	HPニューワイドフレッシュラージ	用途	床面・壁面清拭清掃に
サイズ	460×150mm	重量	約105g
色	緑	材質	混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン
制菌糸と超極細繊維で汚れを取り除きます。			
制菌加工糸を使用しているので衛生的。			
優れた汚れ除去力と耐久性。			
【高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応】 ・高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)の場合 約2気圧以下、121℃12分間で行ってください ・次亜塩素酸ナトリウム消毒の場合 次亜塩素酸ナトリウム溶液を濃度1000ppmにして30分浸漬するか、溶液を含ませた布でふき取ります。			

代替品

	品番	EA928DE-21
	コメント	同 青色



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.