

品番：EA928DE-52

品名：600x1420mm ダスターモップハンドル



販売価格	8,510円(税抜) / 9,361円(税込)		
カタログ価格	8,510円(税抜) / 9,361円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/04 14:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2373ページ		



薄型アルミプレート採用でスムーズな作業をサポート
さまざまな用途に合わせてパッドを変えて使用できる

仕様

メーカー	山崎産業 (CONDOR)	型番	DU664-060U-MB
商品名	プロテック ダスターモップ ネオス	用途	床の清掃に
ヘッド幅	600mm	全長	1420mm
重量	770g	色	ブルー
材質	ハンドル:アルミパイプ(φ約22mm) プレート:アルミ クッションシート:エラストマー樹脂		

簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。

- ①マイクロクロスの上に本体をのせる。
- ②ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。

ハンドルロック機構。

ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。

薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。

重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。

クッション素材で床面フィット。

床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。

カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。

※クロス・ファイバーパッドは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.