

品番 : EA928DE-63

品名 : 900/1420mm フロアーモップ(青)



販売価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
カタログ価格	9,800円(税抜) / 10,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/01/14 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2373ページ		



## 仕様

メーカー	山崎産業(CONDOR)	型番	DU663-090U-MB
商品名	プロテックスレンダーモップ	用途	床掃除に
ヘッドサイズ	900×100mm	全長	1420mm
重量	970g	カラー	ブルー
材質	柄:アルミパイプ(Φ22mm) ヘッド:アルミ	適用モップ	EA928DE-73、-78

薄型アルミプレート採用の低重心設計

重心を下げたことで安定し、作業性が向上しました。広範囲の湿り拭きが効率良く行えます。

ハンドルロック機構

ハンドロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきを抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。

ハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、狭いスペースも手際よく清掃できます。

面ファスナーでラグの着脱が簡単。

モップは別売りです。

特許登録済

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

