

品番：EA929AR-11B

品名：335x343mm 工業用ワイパー(不織布/12パック)



販売価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜)／18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 04:32現在)		
商品入数	12	販売単位	CS
カタログページ	0628ページ		



仕様

メーカー	日本製紙クレシア (CRECiA)	型番	63260
商品名	テクノパワー クロスレイ	材質	レーヨン、ポリエステル
シートサイズ	335×343mm	1パック	50枚入
入数	12パック	おすすめ使用施設	一般工場、メンテナンス、食品工場、製薬工場、印刷工場、介護、病院

たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法で、布に近い感覚で拭き取りが可能になり、接着剤を使用していないため、溶出の心配が少ないです。	
吸水性に優れたレーヨンと、耐熱性や強度に優れたポリエステルの混合素材を使用、素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。	
溶剤や水に浸してもお使いいただけます。	
糸くずやケバ立ちの心配もありません。	
四つ折り、ポリパック包装	
食品衛生試験実施済み RoHS指令適合	
用途 ・乾いた状態でもやわらかく、毛羽立ちが少ないので精密な部分の拭き取りに ・濡らした状態でも強度が落ちないので、製造ラインの拭き取りに ・アルコールなどの薬液を含浸させて使用できるので、食品加工作業に ・介護現場などでの清拭に	

代替品

	品番 EA929AR-11C コメント 変更点:入数
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.