

品番 : EA929AR-11C

品名 : 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/18パック)



販売価格	25,700円(税抜)／28,270円(税込)		
カタログ価格	25,700円(税抜)／28,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 04:32現在)		
商品入数	18	販売単位	CS
カタログページ			



## 仕様

メーカー	日本製紙クレシア(CRECiA)	型番	63261
商品名	テクノパワー クロスレイ	おすすめ使用施設	一般工場、メンテナンス、食品工場、製薬工場、印刷工場、介護、病院
シートサイズ	335×343mm	材質	不織布
入数	18パック	1パック	50枚入

四つ折り、ポリパック包装

食品衛生試験実施済み RoHS指令適合

たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法で、布に近い感覚で拭き取りが可能になり、接着剤を使用していないため、溶出の心配が少ないです。

吸水性に優れたレーヨンと、耐熱性や強度に優れたポリエステルの混合素材を使用、素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮します。

強度、吸収力に優れ、糸くずやケバ立ちの心配もありません。

溶剤や水に浸してもお使いいただけます。

糸くずやケバ立ちの心配もありません。

吸水性に優れたレーヨンと、耐熱性や強度に優れたポリエステルの混合素材。

厳選した原料と特殊製法によりメリヤスウエスのような柔らかさを実現しつつ、発塵を大幅に抑えた素材です。

たて強度にも、よこ強度にも優れた製法。

#### 用途

- ・乾いた状態でもやわらかく、毛羽立ちが少ないので精密な部分の拭き取りに
- ・濡らした状態でも強度が落ちないので、製造ラインの拭き取りに
- ・アルコールなどの薬液を含浸させて使用できるので、食品加工作業に
- ・介護現場などの清拭に

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.