

品番：EA930AE-101

品名：333ml 変成シリコンコーク(多用途/ホワイト)



販売価格	1,660円(税抜)／1,826円(税込)		
カタログ価格	1,660円(税抜)／1,826円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/12/17 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1507ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散基準です。
その値が多いほど放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない値、室内空気環境が最も優れています。



仕様

メーカー	コニシ	型番	#57000
商品名	ボンドマルチコーク	内容量	333ml
色	ホワイト	材質	変成シリコン樹脂系
粘度	900～1600Pa・s	用途	フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシーリングおよび接着。 各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシーリング。※上水道の給水用塩ビ管には使用不可
使用温度範囲	5～35℃	耐熱温度範囲	－30～90℃
可使時間	10～15分(23℃)	完全硬化時間	96時間(23℃)
実用硬化時間	－		

難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。
耐候性に優れている。
表面硬化が速く、早い仕上がり可能。
硬化後の肉やせがほとんどない。
JSIA F☆☆☆☆

代替品

	品番 EA930AN-51 コメント 初付
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.