

品番：EA930AE-2

品名：333ml 変成シリコンコーク(ブラック/10本)



販売価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)			
カタログ価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 18:25現在)			
商品入数	10	販売単位	St	
カタログページ	1506ページ			



仕様

メーカー	コニシ	型番	#57678
商品名	変成シリコンコーク	内容量	333ml
使用温度範囲	-40～90℃	色	黒
硬化時間	3～6時間(23℃)	粘度	1100～1700Pa・s
用途	一般建築物の内外装目地。 浴室・洗面所・台所まわりのシール。 モルタル・コンクリートの亀裂補修。 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。 パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど。 ※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。	標準施工量	5mm×5mm目地 12～13m
入数	10本		
変成シリコン樹脂系			
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。			
一般建築物の内外装目地のひび割れに			
浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。			

JSIA F★★★★
耐候性に優れている。
低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
広範囲の下地材料への密着性に優れる。
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
はっ水汚染(しみ出し)が少ない
弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性
低温作業性・塗装可能

代替品

	品番	EA930AE-12
	コメント	入数:1本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.