

品番：EA930AE-25

品名：330ml 耐候性シリコンコーク(アルミ/10本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,870円(税抜)／6,457円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,870円(税抜)／6,457円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/14 07:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                             |                 |        |          |
|---------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| メーカー                                        | コニシ             | 型番     | #05120   |
| 商品名                                         | ハイパーコーク         | 内容量    | 330ml    |
| 速硬化型                                        |                 |        |          |
| 成分                                          | 1成分形シリコン系シーリング材 | 使用温度範囲 | -40～150℃ |
| 屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。) |                 |        |          |
| カラー                                         | アルミ             |        |          |
| 10本入                                        |                 |        |          |
| 防カビ剤入りで、耐候性・耐水性に優れています。                     |                 |        |          |
| 硬化時間                                        | 15分以下(23℃)      |        |          |

代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA930AE-25B |
|  | コメント | 変更点:入数      |

