

品番：EA930AE-51

品名：333ml 変成シリコンコーク(アイボリー)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 13:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたアルミ・鋼材等の腐食防止に効果的であり、
劣化の少ない材料とされています。
劣化の少ない材料とされています。
劣化の少ない材料とされています。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#57101
商品名	変成シリコンコークQ	内容量	333ml
色	アイボリー	標準施工範囲	12~13m / 本 (5×5mm目地)
可使時間	10~15分(23℃)	完全硬化時間	72~96時間(23℃)
使用温度範囲	5~35℃	耐熱温度範囲	-30~90℃
成分	変成シリコン樹脂系		
速硬化タイプで作業の短縮(約1時間で皮膜形成)			
塩ビ鋼板など、広範囲の下地材への密着性に優れます。			
低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。			
耐久性・耐候性			
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)			
はっ水汚染(しみ出し)が少ない。			
施工後に塗装可能			
JSIA F☆☆☆☆			

【主な使用用途】

- ・一般建築物の内外装目地のひび割れ
 - ・モルタル、コンクリートのひび割れ、
 - ・浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シーリング
 - ・塩ビ鋼板、カラー鉄板の接合部のシーリング
- ※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわりには使用不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.