

品番：EA930AE-52

品名：333ml 変成シリコンコーク(ブラック)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放出量を指します。  
放出量が多いほど数値が少なくなります。  
F☆☆☆☆は最も少ない値、最も厳格な規制が施されています。

## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#57104
商品名	変成シリコンコークQ	内容量	333ml
色	ブラック	材質	変成シリコン樹脂系
用途	塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている 一般建築物の内外装目地のひび割れ モルタル・コンクリートのひび割れ、 浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シーリング 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部のシーリング※上水道の給水用塩ビ管には使用不可	使用温度範囲	5~35℃
耐熱温度範囲	-30~90℃	可使用時間	10~15分(23℃)
完全硬化時間	72~96時間(23℃)	実用硬化時間	-

健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性

JSIA F☆☆☆☆

速硬化型での作業の短縮ができる。

カビの発生が少ない。

はっ水汚染(しみ出し)が少ない。

施工後に塗装ができる。

代替品



品番 EA930AE-54

コメント 色:グレー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.