

品番：EA930AE-53

品名：333ml 変成シリコンコーク(ホワイト)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 13:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



F☆☆☆☆☆は  
建築基準法により認められたホムレンアクリル  
系塗料です。  
劣化が多い塩化樹脂が少なく、  
耐塩性・耐候性も少ない。使用環境制限が  
あります。

## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#57100
商品名	変成シリコンコークQ	内容量	333ml
色	ホワイト	標準施工範囲	12~13m/本 (5×5mm目地)
可使時間	10~15分(23℃)	完全硬化時間	72~96時間(23℃)
使用温度範囲	5~35℃	耐熱温度範囲	-30~90℃
成分	変成シリコン樹脂系		

速硬化タイプで作業の短縮(約1時間で皮膜形成)

塩ビ鋼板など、広範囲の下地材への密着性に優れます。

低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。

耐久性・耐候性

カビの発生が少ない(防カビ剤配合)

はっ水汚染(しみ出し)が少ない。

施工後に塗装可能

JSIA F☆☆☆☆

【主な使用用途】

- ・一般建築物の内外装目地のひび割れ
  - ・モルタル、コンクリートのひび割れ、
  - ・浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シーリング
  - ・塩ビ鋼板、カラー鉄板の接合部のシーリング
- ※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわりには使用不可

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.