

品番：EA930AE-61A

品名：330ml 耐候性シリコンコーク(クリーム/1本)



販売価格	875円(税抜)／ 963円(税込)		
カタログ価格	875円(税抜)／963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 （2026/03/24 15:01現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#05115
商品名	ハイパーコーク	内容量	330ml
色	クリーム	標準塗布量	12～13m／本 (5×5mm目地)
硬化時間	15分以下(23℃)	使用温度範囲	－40～150℃
成分	1成分形シリコン系シーリング材	入数	1本
無酢酸形(オキシムタイプ)			
低温時でも押し出しやすく、速く硬化します。			
防カビ剤入りで耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています。			
F☆☆☆☆取得			
屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに ※上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。			
〈使用方法〉 ①施工する箇所のゴミ・サビ・油などの汚れ、下地・仕上材のレイトンスを取り除き、溶剤清掃後、充分に乾燥させる。 ②必要に応じ、マスキングテープ(養生テープ)を目地際にそってしっかりはる。 ③ノズルを外し、口元のアルミ防湿膜をドライバーなどの先で破り、再びノズルを取り付け、先端を目地幅よりやや小さめにカットしてからカートリッジガンに装着する。			

④目地底にノズルをあて、すみずみまで充てんする。

⑤充てん後すみやかにへら仕上げを行い、マスキングテープ(養生テープ)をはった場合には除去する。

※目地の形状・材質によって異なりますが、5～7日でゴム状に硬化します。

※不要部分に付着したときは、すみやかに布や塗料うすめ液でふき取ってください。

※空気中の湿気と反応して硬化するため、開封後はすみやかに使いきってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.