

品番：EA930AE-62A

品名：330ml 耐候性シリコンコーク(ホワイト/1本)



販売価格	875円(税抜) / 963円(税込)		
カタログ価格	875円(税抜) / 963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/03/24 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたアルミ・ステンレス等の腐食防止に効果的であり、
劣化の少ない材料とされています。
劣化の少ない材料とされています。
劣化の少ない材料とされています。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04901
商品名	ハイパーコーク	内容量	330ml
色	ホワイト	標準塗布量	12~13m/本 (5×5mm目地)
硬化時間	15分以下(23℃)	使用温度範囲	-40~150℃
成分	1成分形シリコン系シーリング材	入数	1本

無酢酸形(オキシムタイプ)

低温時でも押し出しやすく、速く硬化します。

防カビ剤入りで耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています。

F☆☆☆☆取得

屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに
※上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。

〈使用方法〉

- ①施工する箇所のゴミ・サビ・油などの汚れ、下地・仕上材のレイトランスを取り除き、溶剤清掃後、十分に乾燥させる。
- ②必要に応じ、マスキングテープ(養生テープ)を目地際にそってしっかりはる。
- ③ノズルを外し、口元のアルミ防湿膜をドライバーなどの先で破り、再びノズルを取り付け、先端を目地幅よりやや小さめにカットしてからカートリッジガンに装着する。

④目地底にノズルをあて、すみずみまで充てんする。

⑤充てん後すみやかにへら仕上げを行い、マスキングテープ(養生テープ)をはった場合には除去する。

※目地の形状・材質によって異なりますが、5～7日でゴム状に硬化します。

※不要部分に付着したときは、すみやかに布や塗料うすめ液でふき取ってください。

※空気中の湿気と反応して硬化するため、開封後はすみやかに使いきってください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.