

品番：EA930AE-83A

品名：320ml 変成シリコンコーク(アイボリー)



販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/27 06:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



F☆☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホムレンアビ
ドの等級です。
この等級が多いほど接着が少なくなります。
ただし、必ずしも接着が少なければ、使用箇所が少
ない限り、使用箇所が少なくなります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05724
商品名	変成シリコンコークノンブリードLM	内容量	320ml
色	アイボリー	標準塗布量	12~13m/本 (5×5mm目地)
硬化時間	16時間(5℃) 2時間以内(23℃)	使用温度範囲	5~35℃

1成分形変成シリコン系シーリング材

ノンブリード型、塗装非汚染型

耐久性、耐候性、低温作業性

翌日塗装可能(※5℃にて16時間後)

低モジュラス型

F☆☆☆☆取得

【主な使用用途】

- ・窯業系サイディングの目地
- ・ALC板など各種外装建材
- ・一般建築物の内外装目地

※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわり、接着面に日光が当たる用途(透明ガラス・透明プラスチック)には使用不可

※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。

完全硬化時間とは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.