

品番：EA930AL-3

品名：320ml ウレタンコーク(グレー)



販売価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
カタログ価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/12 02:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



F☆☆☆☆☆とは
建築基準法により認められたホムレンアクリル系塗料の最高等級です。
劣化が多いほど塗膜が少なくなり、耐久性も低下し、使用回数も少なくなります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#56288
商品名	ウレタンコーク	内容量	320ml
カラー	グレー	標準塗布量	12~13m/本 (5×5mm目地)
硬化時間	6時間(23℃)	使用温度範囲	-20~70℃

1成分形ポリウレタン系

ノンブリードタイプ

吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどありません。

低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対して優れた追従性を示します。

作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。

施工後は各種塗料による塗装可能

JAIA F☆☆☆☆取得品

【主な使用用途】

・塗装を要するコンクリート目地

・RCの打継ぎ目地

・スレート、フレキシブルボード、GRCの目地

※直射日光の当たる露出目地、金属間目地、ガラスまわりには使用不可

※上水道の給水管用塩ビ管・継ぎ手には使用不可

<使用方法>

- ① 充てんする箇所の油、ほこり、錆などの汚れを取り除き、水分は完全に乾燥させてください。
- ② ノズル先端を充てんする部分の幅に合わせて切断し、ノズル口からドライバーなどを差し込み、内の防湿膜を破り大きく広げてください。
- ③ 本体の底にある保護膜を打ち抜いてから、カートリッジガンにセットして、押し出して充てんします。
- ④ 押し出した後、1時間(20℃)以内にヘラで表面を平滑に仕上げます。
- ⑤ 目地の深さ・広さ・材質・湿度にもよりますが、通常(20℃)では約一日で表面皮膜が出来はじめ、約1週間でゴム状に完全硬化します。

<注意>

- ・湿っている面への使用は避けてください。(表面は必ず乾燥させてください。)
- ・万一、使い残した場合は、ノズル先端を厚手の粘着テープなどで完全に密閉してください。吸湿硬化して中味が使用出来なくなります。
- ・長く皮膚に付着しないようにし、皮膚や衣服に付着したときは、すぐに拭き取ってください。
- ・乾燥した冷暗所にて保管してください。
- ・仕上塗材の種類によって、剥離および変色することがありますので、注意してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.