

品番：EA930AL-5

品名：320ml ウレタンコーク(ライトグレー)



販売価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
カタログ価格	975円(税抜) / 1,073円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/12 03:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1458ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられた珪酸アルミ系
の塗料で、
劣化が早いほど耐用年数が少なくなります。
劣化が早いほど耐用年数が少なくなります。
劣化が早いほど耐用年数が少なくなります。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05270
商品名	ウレタンコーク	内容量	320ml
カラー	ライトグレー	標準塗布量	12~13m/本 (5×5mm目地)
硬化時間	6時間(23℃)	使用温度範囲	-20~70℃

1成分形ポリウレタン系

ノンブリードタイプ

吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどありません。

低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対して優れた追従性を示します。

作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。

施工後は各種塗料による塗装可能

JAIA F☆☆☆☆取得品

【主な使用用途】

・塗装を要するコンクリート目地

・RCの打継ぎ目地

・スレート、フレキシブルボード、GRCの目地

※直射日光の当たる露出目地、金属間目地、ガラスまわりには使用不可

※上水道の給水管用塩ビ管・継ぎ手には使用不可

<使用方法>

- ① 充てんする箇所の油、ほこり、錆などの汚れを取り除き、水分は完全に乾燥させてください。
- ② ノズル先端を充てんする部分の幅に合わせて切断し、ノズル口からドライバーなどを差し込み、内の防湿膜を破り大きく広げてください。
- ③ 本体の底にある保護膜を打ち抜いてから、カートリッジガンにセットして、押し出して充てんします。
- ④ 押し出した後、1時間(20℃)以内にヘラで表面を平滑に仕上げます。
- ⑤ 目地の深さ・広さ・材質・湿度にもよりますが、通常(20℃)では約一日で表面皮膜が出来はじめ、約1週間でゴム状に完全硬化します。

<注意>

- ・湿っている面への使用は避けてください。(表面は必ず乾燥させてください。)
- ・万一、使い残した場合は、ノズル先端を厚手の粘着テープなどで完全に密閉してください。吸湿硬化して中味が使用出来なくなります。
- ・長く皮膚に付着しないようにし、皮膚や衣服に付着したときは、すぐに拭き取ってください。
- ・乾燥した冷暗所にて保管してください。
- ・仕上塗材の種類によって、剥離および変色することがありますので、注意してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.